




材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
2. 阻抗: 50 Ω
3. VSWR: ≤1.15
4. 工作电压: 1000V
5. 耐压: 1000V
6. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
7. 接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
8. 环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
9. 机械寿命: 500 次

10. 材质:

外壳: 黄铜 镀金
插针: 黄铜 镀金
绝缘子: PTFE
螺母: 黄铜 镀金
花齿: 黄铜 镀金
未注公差按±0.2



Ordering Information

HC - *** - *** - *H - DP 00* - 01

Series: SMA (螺纹式), SMB (直插式), MCX (直插式), MMCX (微型直插式)
Type: 默认=直式, W=弯式, J=插针, K=插孔, E=带脚
High (高度): D=默认, DF=防水, DP=偏脚, DZ=转换
产品序号: 00* - 01

			GENE RL TOL ERANCE	制 图 DRAWING	01	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	SMA 直式 插孔 带脚偏心 3件套 6.5x6.5x16.5H	版 本 REV.	A
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-SMA-KE-16.5H-DP008-01	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投 影 Projection					
			Angle ±3.0°						