






材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
 2. 阻抗: 50Ω
 3. VSWR: ≤1.2
 4. 工作电压: 1000V
 5. 耐压: 1000V
 6. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
 7. 接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
 8. 环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
 9. 机械寿命: 500 次
- 未注公差按±0.2



Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series SMA (螺纹式) SMB (直插式) MCX (直插式) MMCX (微型直插式)

Type 默认=直式 W=弯式 J=插针 K=插孔 E=带脚

High (高度) D=默认 DF=防水 DP=偏脚 DZ=转换

产品序号

6	卡环	磷铜	镀镍
5	密封圈	硅胶	
4	螺套	黄铜	镀金
3	内导体	黄铜	镀金
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
1	针	黄铜	镀金
序号	名称	材质	镀层

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	01					 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD		
			DIM TOL		审 核 CHECK								
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE		SMA 弯式 插针 带脚 外六角 6x6x16.8H			版 本 REV.	A	
1	初版发行		X.XX	±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.		HC-SMA-JWE-16.8H-D003-01			单 位 UNITS	mm	
		X.XXX	±0.10										
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投 影 Projection			材 料 MATERIAL		页 次 SHEET		1/1	