


安装尺寸



材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
2. 阻抗: 50  $\Omega$
3. VSWR:  $\leq 1.2$
4. 工作电压: 335V
5. 耐压: 750V
6. 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$
7. 接触电阻: 内导体 $\leq 5m\Omega$ ; 外导体 $\leq 2.5m\Omega$
8. 环境温度: -40~+125 $^{\circ}C$  (PE CABLE-40~+85 $^{\circ}C$ )
9. 机械寿命: 500 次
10. 材质:
  - 外壳: 磷铜 镀金
  - 插针: 黄铜 镀金
  - 绝缘子: PTFE
11. 未注公差按 $\pm 0.2$

Ordering Information

HC - \*\*\* - \*\*\* - \*H - D 00\* - 01

| Series       | Type  | High (高度) | D=默认 (防水) | 产品序号 |
|--------------|-------|-----------|-----------|------|
| SMA (螺纹式)    | 默认=直式 |           | DF=防水     |      |
| SMB (直插式)    | W=弯式  |           | DP=偏脚     |      |
| MCX (直插式)    | J=插针  |           | DZ=转换     |      |
| MMCX (微型直插式) | K=插孔  |           |           |      |
|              | E=带脚  |           |           |      |

|     |                |             | GENERAL TOLERANCE |                   | 制 图        | 01 |  | 深圳市华灿天禄电子有限公司                            |                         |       |     |
|-----|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|----|--|------------------------------------------|-------------------------|-------|-----|
|     |                |             |                   |                   | DRAWING    |    |  | ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD |                         |       |     |
|     |                |             | DIM               | TOL               | 审 核        |    |  | 产品名称                                     | MMCX 直式 插孔 带脚           | 版 本   | A   |
|     |                |             | X. X              | $\pm 0.30$        | 批 准        |    |  | TITLE                                    | 3.6x3.6x7.5H            | REV.  |     |
|     |                |             | X. XX             | $\pm 0.20$        | APPROVAL   |    |  | 产品料号                                     | HC-MMCX-KE-7.5H-D012-01 | 单 位   | mm  |
|     |                |             | X. XXX            | $\pm 0.10$        | 比 例        |    |  | PART NO.                                 |                         | UNITS |     |
|     |                |             | Angle             | $\pm 3.0^{\circ}$ | SCALE      |    |  | 材 料                                      |                         | 页 次   | 1/1 |
| 序号  | 变更内容           | 日 期         |                   |                   | 投 影        |    |  | MATERIAL                                 |                         | SHEET |     |
| No. | MODIFY CONTENT | MODIFY DATE |                   |                   | Projection |    |  |                                          |                         |       |     |