





- 材质要求:
1. 频率: 0~3GHz
 2. 阻抗: 50 Ω
 3. VSWR: ≤ 1.15
 4. 工作电压: 1000V RMS
 5. 耐压: 1000V RMS
 6. 绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$
 7. 接触电阻: 内导体 $\leq 3m\Omega$; 外导体 $\leq 2m\Omega$
 8. 环境温度: -65~+165°C (PE CABLE-40~+85°C)
 9. 机械寿命: 500 次
 10. 外 壳: 铜合金 镀金
内导体: 铜合金 镀金
绝缘子: PTFE
- 未注公差按 ± 0.2

Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series: SMA (螺纹式), SMB (直插式), MCX (直插式), MMCX (微型直插式)

Type: 默认=直式, W=弯式, J=插针, K=插孔, E=带脚

High (高度): D=默认, DF=防水, DP=偏脚, DZ=转换

产品序号

			GENE RL TOLERANCE	制 图 DRAWING	01	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ± 0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	SMA 弯式 插孔 带脚 6x6x23H 六件套 防水	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ± 0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-SMA-KWE-23H-DF001-01	单 位 UNITS	mm
			X. XXX ± 0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ± 3.0°						