




1/4-36UNS-2A



材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
2. 阻抗: 50Ω
3. VSWR: ≤1.15
4. 工作电压: 335V
5. 耐压: 1000V
6. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
7. 接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
8. 环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
9. 机械寿命: 500 次
10. 外 壳: 黄铜 镀金
插 针: 黄铜 镀金
绝缘子: PTFE

未注公差按±0.2

Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series SMA (螺纹式) SMB (直插式) MCX (直插式) MMCX (微型直插式)
Type 默认=直式 W=弯式 J=插针 K=插孔 E=带脚
High (高度)
D=默认 DF=防水 DP=偏脚 DZ=转换
产品序号

			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING	01	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	SMA 弯式 插孔 带脚 6x6x14.5H	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-SMA-KWE-14.5H-D002-01	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection					
			Angle ±3.0°						