






材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
2. 阻抗: 50 Ω
3. VSWR: ≤ 1.2
4. 工作电压: 335V
5. 耐压: 750V
6. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
7. 接触电阻: 内导体 $\leq 5m\Omega$; 外导体 $\leq 2.5m\Omega$
8. 环境温度: -40~+125 $^{\circ}C$ (PE CABLE-40~+85 $^{\circ}C$)
9. 机械寿命: 500 次
10. 材料:
 - 外壳: 黄铜 镀金
 - 插针: 黄铜 镀金
 - 绝缘子: PTFE
11. 未注公差按 ± 0.2



Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series	Type	High	D=默认	产品序号
SMA (螺纹式)	默认=直式	(高度)	DF=防水	
SMB (直插式)	W=弯式		DP=偏脚	
MCX (直插式)	J=插针		DZ=转换	
MMCX (微型直插式)	K=插孔			
	E=带脚			

			GENERAL TOLERANCE	制 图	01	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	DRAWING					
			X.X ± 0.30	审 核		产品名称	MCX 直式 插孔 带脚	版 本	A
			X.XX ± 0.20	CHECK		TITLE	6x6x9H	REV.	
1	初版发行		X.XXX ± 0.10	批 准		产品料号	HC-MCX-KE-9H-D011-01	单 位	mm
序号	变更内容	日 期	Angle $\pm 3.0^{\circ}$	SCALE		PART NO.		UNITS	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		投 影		材 料		页 次	1/1
				Projection		MATERIAL		SHEET	