






材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
 2. 阻抗: 50 Ω
 3. VSWR: ≤ 1.15
 4. 工作电压: 1000V
 5. 耐压: 1000V
 6. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
 7. 接触电阻: 内导体 $\leq 5m\Omega$; 外导体 $\leq 2.5m\Omega$
 8. 环境温度: -65~+165 $^{\circ}C$ (PE CABLE-40~+85 $^{\circ}C$)
 9. 机械寿命: 500 次
 10. 材质:
 - 外壳: 黄铜 镀金
 - 插针: 黄铜 镀金
 - 绝缘子: PTFE
- 未注公差按 ± 0.2

Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series	Type	High (高度)	D=默认 DF=防水 DP=偏脚 DZ=转换	产品序号
SMA (螺纹式)	默认=直式 W=弯式			
SMB (直插式)	J=插针 K=插孔			
MCX (直插式)	E=带脚			
MMCX (微型直插式)				

			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING	01	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	SMB 直式 插孔 带脚 6x6x11.5H	版 本 REV.	A
			X. X ± 0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-SMB-KE-11.5H-D010-01	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XX ± 0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ± 0.10	投 影 Projection					
			Angle $\pm 3.0^{\circ}$						