




- 材质要求:
1. 频率: 0~3GHz
 2. 阻抗: 50 Ω
 3. VSWR: ≤1.15
 4. 工作电压: 1000V
 5. 耐压: 1000V
 6. 绝缘电阻: ≥5000M Ω
 7. 接触电阻: 内导体≤3m Ω ; 外导体≤2m Ω
 8. 环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
 9. 机械寿命: 500 次
- 未注公差按±0.2



Ordering Information

HC - *** - *** - *H - DZ 00* - 01

Series	Type	High	D=默认	产品序号
SMA (螺纹式)	默认=直式	(高度)	DF=防水	
SMB (直插式)	W=弯式		DP=偏脚	
MCX (直插式)	J=插针		DZ=转换	
MMCX (微型直插式)	K=插孔			
	E=带脚			

6	卡环	磷铜	镀镍
5	密封圈	硅胶	
4	螺母	黄铜	镀金
3	内导体	黄铜	镀金
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
1	针	黄铜	镀金
序号	名称	材质	镀层

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	01	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK						
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	SMA 弯式 插针转插孔 外六角 6.5x6.5x16H	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X.XX ±0.20			产品料号 PART NO.	HC-SMA-JKW-16H-DZ004-01	单 位 UNITS	mm	
		X.XXX ±0.10								
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1	