

备注:

- 1.材质:
 - 1.1 胶芯: PA9T
 - 1.2 端子: 高导铜C7025, $T=0.12\text{mm}$; 镍底50U” ,
接触区域镀金 (AU 1u”) 焊接区镀镀金G/F
 - 1.3 外壳: SUS304, $T=0.25\text{mm}$; 表面镀镍30U”
 - 1.4 中夹片: SUS301, $T=0.12\text{mm}$;
- 2.主要特性:
 - 2.1额定电流: 5A
 - 2.2接触阻抗: $40\text{m}\Omega$ MAX(初始值)
 $50\text{m}\Omega$ MAX(测试后)
 - 2.3绝缘阻抗: $100\text{M}\Omega$ MIN
 - 2.4耐压测试: 100V AC R.M.S.
 - 2.6整体插入力: 5—20N 整体插入力: 5—20N (耐久后)
整体拔出力: 8—20N 整体拔出力: 6—20N (耐久后)
 - 2.7耐久: 10000次
 - 2.8耐高温: SMT 回流焊 (峰值 $260^{\circ}\pm 5^{\circ}$), 塑胶不能有起泡,
融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;
 - 2.9产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;
 - 3.0盐雾测试: 48H MIN
 - 3.1工作温度: $-30^{\circ}\text{C}\sim +85^{\circ}\text{C}$

东莞市文章济美电子有限公司

品名规格		TYPE C 24P双排双贴沉板1.6母座						设 计			
未注公差:		产品料号		5001-USB2021169-081B				审 核			
		图纸类型		成品图		比例 1:1					
.000 ±0.10				版本		A/O		单位		MM	
.00 ±0.20											
.0 ±0.30										核 准	
角度 ±1°											

