

项 目 Mapx	设 变 内 容 Modification	日 期 Date	修改人 Draw	核 准 Approve

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2.额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3.接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4.耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 5.绝缘电阻: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 1.插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Material:

- 1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Thernmaplastics,

- 2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

- 3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

- 1.端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀30—50U”(MIN)锡,镀金区域镀金1U”

- 2.外壳:Shell:

铜—铁壳四周镀80(MIN)镍

Nickel Plating

成 品 图 MANUFACTURE DWG		东 莞 市 文 章 济 美 电 子 有 限 公 司									
公 差 一 覽 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日 期 DATE	2017.06.20	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING		DWG NO.	5001-USB0701850-081B		
XX±0.10	.X±2°	审 核 CHECKED		比 例 SCALE	1 : 1	设 计 DESIGN	LIUFU	品 名 NAME	8.8直插式贴片大电流		
XXX±0.05	.XX±1°	核 准 APPROVE		角 法 VIEW				版 本 VER	AO	页 数 SHEET	032