



CUSTOMER DRAWING




PCB LAYOUT



MARKING

HAOTONG  
H25-0323SC/PC  
3(3)A 125/250VAC



SCHEMATIC(SHORTING)

| REV. | ECN NO. | DATE       | DESCRIPTION | APPROVED BY |
|------|---------|------------|-------------|-------------|
| 版本   | ECN编号   | 日期         | 内容描述        | 核准          |
| A0   | —       | 2026/01/08 | NEW RELEASE | APLIN       |

|        |                                                 |          |               |               |                 |              |               |                |               |  |
|--------|-------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--|
| H25    | 03                                              | XX       | X             | X             | X               | X            | X             | X              | XX            |  |
| Series | Rating                                          | Function | Terminal Type | Actuator Type | Actuator Height | Housing Type | Terminal Type | Actuator Color | Housing Color |  |
| 03     | 10A, 125VAC<br>6A, 250VAC<br>R(0.1A 125/250VAC) | 12       | S             | A             | 3mm             | N            | T1            | B              | B             |  |
|        |                                                 | 13       | P             | B             | 4mm             |              | T2            | W              | W             |  |
|        |                                                 | 14       |               | C             | 5mm             |              | T3            | R              | R             |  |
|        |                                                 | ...      |               |               | ...             |              | T4            |                |               |  |
|        |                                                 | 22       |               |               |                 |              | T5            |                |               |  |
|        |                                                 | 23       |               |               |                 |              |               |                |               |  |
|        |                                                 | 24       |               |               |                 |              |               |                |               |  |
|        |                                                 | ...      |               |               |                 |              |               |                |               |  |
|        |                                                 | ...      |               |               |                 |              |               |                |               |  |
|        |                                                 | ...      |               |               |                 |              |               |                |               |  |

规格 Specification:

- 1.开关型号 Model No.:H25-0323PC
- 2.额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC
- 3.接触电阻 Contact resistance:≤30 mΩ
- 4.绝缘电阻 Insulation resistance:≥100 MΩ(DC500V/Min)
- 5.电气寿命 Electronics life:＞10000 cycles
- 6.操作力 Operation force:500±150gf
- 7.所有材料符合 Rohs 要求 All materials are Rohs compliant
- 8.出厂使用需知：30天之后使用，需烘烤6个小时，温度110℃，再进行使用（尼龙9T特性），样品需要手焊。



佛山市皓通电子有限公司  
Foshan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

| DRAWN BY    | APLIN                          | 2026/01/08       | SCALE        | FREE | PRODUCT NAME | SLIDE SWITCH          |
|-------------|--------------------------------|------------------|--------------|------|--------------|-----------------------|
| CHECKED BY  | APLIN                          | 2026/01/08       | PAGE         | 1/1  | DESCRIPTION  |                       |
| 核 对         | APLIN                          | 2026/01/08       | 页 面          |      | 产品描述         |                       |
| APPROVED BY | ZHANG                          | 2026/01/08       | UNIT         | mm   | PART NO.     |                       |
| 批 准         |                                |                  | 单位           |      | 物料编号         |                       |
| TOLERANCE   | X: ±0.5<br>X: ±0.3<br>XX: ±0.2 | Y: ±5°<br>X: ±2° | PROJECTED 投影 |      | DRAWN NO.    | H25-0323PC-SNT12MW-ST |
| 未标注公差       |                                |                  |              |      | 图纸编号         | HTDW20260108-352      |