


REVISION RECORD				
REV	ECN.	DESCRIPTION	DRFT	DATE



NOTE 1:

UL标准 (UL Standard)

1. 额定电压与电流: 300V/15A

Rated voltage/Rated current:300V/15A

2. 功頻耐壓: AC1600V/Min

Withstanding Voltage: AC1600V/Min

IEC标准 (IEC Standard)

1. 额定电压与电流: 320V/20A

Rated voltage/Rated current: 320V/20A

NOTE 2:

1. 间距(Pitch): 5.00mm

2. 使用溫度範圍: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

Operating temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

3. 符合RoSH环保要求

RoHS Compliance

5. 未标注公差表

Undimensioned tolerances

螺牙内径 (mm) Pitch range in mm			其他尺寸公差 (mm) Nominal dimension range in mm					
≤6	6 10	10 24	≤30	30 60	60 100	100 150	>150	0.1/ ≤
±0.15	±0.20	±0.30	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1

订购方式(HOW TO ORDER)

MX2RDGVM-5.00-□□P-□-□-□□□□

型号 Series No.	间距 Pitch	极数 Poles
------------------	-------------	-------------

客户型号
Customer Request

1. 单间距 Single Pitch

2. 双间距 Double Pitch

顏色 (Color)

1. 灰色 (Gray) 2. 蓝色 (Blue)

3. 黑色 (Black) 4. 绿色 (Green)

5. 棕色 (Orange) 6. 紅色 (Red)

7. 黃色(Yellow) & 白色(White)

9. 透明 (Transparent)

N=No.of contacts

2	(Pin header) 焊脚	(Copper alloy) 铜合金	(Sn plated) 镀锡
1	(Housing) 罩件	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES

PART NO.:	/	 安徽亿思特电子科技有限公司 ANHUI EAST ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.			
APPD:	/				
CHKD:	/				
DRFT:	/	型号	MX2EDGVM-5.00-XXP-1X		
 THIRD ANGLE PROJECTION		系列	MX2EDGVM-5.00	页码	1/1
		图号	MX2EDGVM500001	比例	1:1

THIRD ANGLE PROJECTION