


REVISION RECORD				
REV	ECN.	DESCRIPTION	DRFT	DATE







PCB LAYOUT

N=No.of contacts

NOTE 1:
UL标准(UL Standard)
1.额定电压与电流：300V/15A
Rated voltage/Rated current:300V/15A
2.功频耐压：AC1600V/Min
Withstanding Voltage:AC1600V/Min
IEC标准(IEC Standard)
1.额定电压与电流：320V/20A
Rated voltage/Rated current：320V/20A
NOTE 2:
1.间距(Pitch)：5.00mm
2.使用温度范围：-40℃~+105℃
Operating temperature：-40℃~+105℃
3.符合RoSH环保要求
RoHS Compliance
5.未标注公差表
Undimensioned tolerances

间距的标称值 (mm) Pitch range in mm			外形尺寸的标称 (mm) Nominal dimension range in mm					⌒	⊿
≤6	6 ~ 10	10 ~ 24	≤30	30 ~ 60	60 ~ 100	100 ~ 150	> 150	0.1/10	
								∠	
±0.15	±0.20	±0.30	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1°	

订购方式(HOW TO ORDER)
MX2EDGV-5.00-□□P□-□-□□□□

型号 Series NO. 间距 Pitch 极数 Poles 客户型号 Customer Request

1.单间距 Single Pitch
2.双间距 Double Pitch

颜色(Color)
1.灰色(Gray) 2.蓝色(Blue)
3.黑色(Black) 4.绿色(Green)
5.橙色(Orange) 6.红色(Red)
7.黄色(Yellow) 8.白色(White)
9.透明(Transparent)

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
2	(Pin header)焊脚	(Copper alloy)铜合金	(Sn plated)镀锡
1	(Housing)塑件	PA66	UL94V-0

PART NO.: /	安徽亿思特电子科技有限公司 ANHUI EAST ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.		
APPD: /			
CHKD: /	型号	MX2EDGV-5.00-XXP-1X	
DRFT: /	系列	MX2EDGV-5.00	页码 1/1
THIED ANGLE PROJECTION	图号	MX2EDGV500001	比例 1:1