REVISION RECORD				
REV	ECN.	DESCRIPTION	DRFT	DATE











PCB LAYOUT

N=No.of contacts

NOTE 1:
UL标准(UL Standard)
1. 额定电压与电流：300V/15A
   Rated voltage/Rated current:300V/15A
2. 功频耐压：AC1600V/Min
   Withstanding Voltage:AC1600V/Min
IEC标准(IEC Standard)
1. 额定电压与电流：320V/20A
   Rated voltage/Rated current：320V/20A
NOTE 2:
1. 间距(Pitch)：5.00mm
2. 使用温度范围：-40℃~+105℃
   Operating temperature：-40℃~+105℃
3. 符合RoHS环保要求
   RoHS Compliance
5. 未标注公差按
   Undimensioned tolerances

Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm					
≤6	6~10	10~24	≤30	30~60	60~100	100~150	>150	0.1/10
								∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1°

订购方式(HOW TO ORDER)

MX2EDGRM-5.00-□ □ P-□ - □ - □ □ □ □

- MX2EDGRM-5.00: 型号 Series NO.
- □ □: 间距 Pitch
- P: 极数 Poles
- □: 1.单间距 Single Pitch; 2.双间距 Double Pitch
- □: 颜色(Color) 1.灰色(Grey) 2.蓝色(Blue) 3.黑色(Black) 4.绿色(Green) 5.橙色(Orange) 6.红色(Red) 7.黄色(Yellow) 8.白色(White) 9.透明(Transparent)
- □ □ □ □: 客户型号 Customer Request

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
2	(Pin header)焊脚	(Copper alloy)铜合金	(Sn plated)镀锡
1	(Housing)塑件	PA66	UL94V-0

PART NO.: /
APPD: /
CHKD: /
DRFT: /
THIED ANGLE PROJECTION

安徽亿思特电子科技有限公司
ANHUI EAST ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

型号	MX2EDGRM-5.00-XXP-1X		
系列	MX2EDGRM-5.00	页码	1/1
图号	MX2EDGRM500001	比例	1:1