

REVISIONS					
REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0	N/A		INITIAL RELEASE	/	/
A1	N/A		图面升级整理图面	2025.06.23	阿树







Circuit diagram

DM3—135N—1


1:1A以下
3:3A




117




135




150




180




12U




16U




115G






151U



141U



000

1:转换型 SPDT	2:常闭型 SPST—NC	3:常开型 SPST—NO
		

ITEM	PAPT NAMF	QTY	MATERIAL	FINISHING
7	Lever	1	SUS	Nature
6	Contact Point	1	Silver	Nature
5	Spring Plate	1	BeCu	Nature
4	Terminal	3	Barss strip	Ag Plated
3	Base	1	PBT	White
2	Cover	1	PBT	Black
1	Button	1	PBT	White

UNSPECIFIED TOLERAuCES	
AuGLAR	±5°
X.	±0.40
X.x	±0.30
X.xx	±0.20
X.xxx	±0.15

XKB 星创 Connection

DESIGN	阿树	VIEW:	MODEL TYPE: MICRO SWITCH
CHECKED		UNIT: mm/in	PART NO.: DM3—135N—1
APPROVED		SIZE: A4	DWG NO.:

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

SCALE	PAGE	REVISION
N/A	1/1	A1