


REVISIONS					
REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0	N/A		INITIAL RELEASE	/	/
A1	N/A		图面升级整理图面	2025.05.26	阿树









CIRCUIT DIAGRAM

Code–x	H	Code–x	H
A	4.30	O	11.00
B	4.50	P	11.50
C	5.00	Q	12.00
D	5.50	R	12.50
E	6.00	S	13.00
F	6.50	T	13.50
G	7.00	U	14.00
H	7.50	V	15.00
I	8.00	W	15.50
J	8.50	X	16.00
K	9.00	Y	16.50
L	9.50	Z	17.00
M	10.00	18	18.00
N	10.50	19	19.00





PCB.WELDING DRAWING

SPECIFICATION
Contact Rating：50mA,12V DC
Contact Resistance：100mΩ max
Insulation Resistance：100MΩ min.500V DC
Dielectric Strength： 250V AC/1minute
Travel： 0.20mm
Operating Temp： −30℃~+85℃
Storage Temp： −30℃~+80℃

PAPT NO	TC–1102–A–F–R
Operating Force	A:100gf B:160gf C:260gf
Height	Code–x
Colour	B:Black BR:Brown R:Red O:Orange Y:Yellow BL:Blue W:White

ITEM	PAPT NAME	QTY	MATERIAL	FINISHING
⑤	Terminal	4	Brass（0.30t）	Plating silvering
④	Contact	1	F.ag/SUS	Natural
③	Base	1	PA46	
②	Cover	1	Spcc	Plating Nickel
①	Keystake	1	PA46	

AuGLAR	±5°
X.	±0.40
X.x	±0.30
X.xx	±0.20
X.xxx	±0.15
UNSPECIFIED TOLERAuCES	

XKB 星坤 Connection

DESIGN	阿树	VIEW:	MODEL TYPE: TACT SWITCH
CHECKED		UNIT: mm/in	PART NO.: TC–1102–A–F–R
APPROVED		SIZE: A4	DWG NO.: TC–1102–A–F–R

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

SCALE	PAGE	REVISION
N/A	1/1	

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk–dg.cn