




REVISION RECORD				
REV	ECN.	DESCRIPTION	DRFT	DATE

NOTE 1:
UL标准 (UL Standard)
1. 额定电压与电流: 300V/10A
Rated voltage/Rated current: 300V/10A
2. 功率耐压: AC1600V/Min
Withstanding Voltage: AC1600V/Min
3. 线径范围: 28~12AWG
Wire range: 28~12AWG
IEC标准 (IEC Standard)
1. 额定电压与电流: 320V/20A
Rated voltage/Rated current: 320V/20A
2. 线径范围: 2.5mm²
Wire range: 2.5mm²

NOTE 2:
1. 间距 (Pitch): 5.08mm
2. 使用温度范围: -40℃~+105℃
Operating temperature: -40℃~+105℃
3. 剥线长度: 7~8mm
Stripping length: 7~8mm
4. 符合RoHS环保要求
RoHS Compliance
5. 额定扭矩: 0.4N.m 3.54[Lb. in]
(Rated torque): 0.4N.m 3.54[Lb. in]
6. 未标注公差表
Undimensioned tolerances

理想尺寸范围 (mm)		公差尺寸范围 (mm)						
Pitch range in mm		Nominal dimension range in mm					-	∇
≤6	6~10	≤30	30~60	60~100	100~150	>150	0.1/10	
±0.15	±0.20	±0.30	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1'

订购方式 (HOW TO ORDER)
MX2EDGKC-5.08□□P□□-□□□□□□

型号 间距 极数 客户型号
Series NO. Pitch Poles Customer Request

颜色 (Color):
1. 灰色 (Gray) 2. 蓝色 (Blue)
3. 黑色 (Black) 4. 绿色 (Green)
5. 橙色 (Orange) 6. 红色 (Red)
7. 黄色 (Yellow) 8. 白色 (White)
9. 透明 (Transparent)

4	(Cage) 方盒	《Copper alloy》铜合金	(Ni plated) 镀镍	PART NO.:	 安徽亿思特电子科技有限公司 ANHUI EAST ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.			
3	(Contact) 触点	《Copper alloy》铜合金	(Ni plated) 镀镍	APPD:				
2	(Screw) 螺丝 M3	《Steel》钢	(Zn plated) 镀锌	CHKD:				
1	(Housing) 罩件	PA66	UL94V-0	DRFT:				
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES	THIRD ANGLE PROJECTION	型号	MX2EDGKC-5.08-XXP-1X-XXAH		
					系列	MX2EDGKC-5.08	页码	1/1
					图号	MX2EDGKC508001	比例	1:1