

保密等级：□绝密 □保密 □普通


符合RoHS 环保要求


版次	工程变更单号	基本描述	日期	修订








装吸取盖示意图











RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

备注:
1.材质:
1.1 胶芯：LCP+30%G.F UL94V−0
1.2 端子：高导铜C7025，T=0.15mm；
1.3 外壳：SUS304，T=0.30mm；
1.4 中夹片：SUS301，T=0.15mm；
2.主要特性：
2.1额定电压：20V
2.2额定电流：5A
2.3接触阻抗：40mΩ MAX(初始值)
50mΩ MAX(测试后)
2.4绝缘阻抗：100MΩ MIN
2.5耐压测试：100V AC R.M.S.
2.6整体插入力：5−20N 整体插入力：5−20N（耐久后）
整体拔出力:8−20N 整体拔出力:6−20N（耐久后）
2.7耐久：10000次
2.8耐高温：SMT回流焊（峰值260°±5°），塑胶不能有起泡，融胶等不良,变色，翘曲变形在公差范围以内；
2.9产品须做焊锡测试,粘锡面积达到95%以上；
3.0盐雾测试：48H MIN
3.1工作温度：−30℃～+85℃

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND
A4	VBUS
A5	CC1
A6	Dp1
A7	Dn1
A8	SBU1
A9	VBUS
A12	GND

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
B12	GND
B9	VBUS
B8	SBU2
B7	Dn2
B6	Dp2
B5	CC2
B4	VBUS
B1	GND

东莞市高钺达电子科技有限公司

品名规格	TYPE C 16P立贴7.5无弹大脚0.70(脚长1.35)					设 计	刘工
未注公差: .000 ±0.10 .00 ±0.20 .0 ±0.30 角度 ±1°	料号	TYPE16-N1T1-2075-A				审 核	张工
	图纸类型	成品图		比例	1:1	核 准	
	视角		版本	A/0	单位	MM	