










技术指标:

- 1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 105^{\circ}\text{C}$.
- 3. 额定电压: 50V, AC.
- 4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$.
- 5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$

总高(H)	公座单高(H)		母座单高(H)
	H	H1	
4.00	2.80	1.80	2.90
4.50	3.30		
5.00	3.80		
5.50	4.30	2.30	3.40
6.00	4.80		
6.50	5.30		
7.00			3.90

Part No	CKT	A	B	C	D
ZX-BTB0.8-33HGF1-6PLT	2*3	4.30	2.80	1.60	3.40
ZX-BTB0.8-33HGF1-8PLT	2*4	5.10	3.60	2.40	4.20
ZX-BTB0.8-33HGF1-10PLT	2*5	5.90	4.40	3.20	5.00
ZX-BTB0.8-33HGF1-12PLT	2*6	6.70	5.20	4.00	5.80
ZX-BTB0.8-33HGF1-14PLT	2*7	7.50	6.00	4.80	6.60
ZX-BTB0.8-33HGF1-16PLT	2*8	8.30	6.80	5.60	7.40
ZX-BTB0.8-33HGF1-18PLT	2*9	9.10	7.60	6.40	8.20
ZX-BTB0.8-33HGF1-20PLT	2*10	9.90	8.40	7.20	9.00
ZX-BTB0.8-33HGF1-30PLT	2*15	13.90	12.40	11.20	13.00
ZX-BTB0.8-33HGF1-40PLT	2*20	17.90	16.40	15.20	17.00
ZX-BTB0.8-33HGF1-50PLT	2*25	21.90	20.40	19.20	21.00
ZX-BTB0.8-33HGF1-60PLT	2*30	25.90	24.40	23.20	25.00
ZX-BTB0.8-33HGF1-70PLT	2*35	29.90	28.40	27.20	29.00
ZX-BTB0.8-33HGF1-80PLT	2*40	33.90	32.40	31.20	33.00
ZX-BTB0.8-33HGF1-90PLT	2*45	37.90	36.40	35.20	37.00
ZX-BTB0.8-33HGF1-100PLT	2*50	41.90	40.40	39.20	41.00

序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENE RL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-BTB0.8-33HGF1-XPLT	版本 REV.	A			
①	0.8 Pitch F型 单槽立式BTB公座胶芯	PA9T UL94 V-0 颜色:黑色				X.	±0.50	X.°	±1°	审核 CHECK	LEO	品名 TITLE	0.8 Pitch F型单槽立式BTB公座(单高3.3)	页次 SHEET	1/1			
						X.X	±0.20		客户料号 CUTM.NO.									
②	0.8 Pitch F型 单槽立式公座端子	铜合金/表面点镀金				X.XX	±0.10			核准 APPROVAL	JOHN	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.		
1			2		3		4		5		6		7		8		9	