










High photosynthesis 台高(H)	The female seat单高(H1)	The male seat单高(H2)	Insertion height (H3)
4.0	3.0	1.0	1.9
4.5	3.5	1.0	1.9
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9
6.0	4.0	2.0	1.9
6.5	4.5	2.0	1.9
7.0	3.0	4.0	1.9
7.5	3.5	4.0	1.9
8.0	4.0	4.0	1.9
8.5	4.5	4.0	1.9



Part No	CKT	A	B	C	D	E
ZX-BTB0.8-10HGA1--8PLT	8	2.40	3.45	5.10	4.20	4.00
ZX-BTB0.8-10HGA1--10PLT	10	3.20	4.25	5.90	5.00	
ZX-BTB0.8-10HGA1--12PLT	12	4.00	5.05	6.70	5.80	
ZX-BTB0.8-10HGA1--14PLT	14	4.80	5.85	7.50	6.60	
ZX-BTB0.8-10HGA1--16PLT	16	5.60	6.65	8.30	7.40	
ZX-BTB0.8-10HGA1--18PLT	18	6.40	7.45	9.10	8.20	
ZX-BTB0.8-10HGA1--20PLT	20	7.20	8.25	9.90	9.00	
ZX-BTB0.8-10HGA1--22PLT	22	8.00	9.05	10.70	9.80	8.00
ZX-BTB0.8-10HGA1--24PLT	24	8.80	9.85	11.50	10.60	
ZX-BTB0.8-10HGA1--26PLT	26	9.60	10.65	12.30	11.40	
ZX-BTB0.8-10HGA1--28PLT	28	10.40	11.45	13.10	12.20	
ZX-BTB0.8-10HGA1--30PLT	30	11.20	12.25	13.90	13.00	
ZX-BTB0.8-10HGA1--32PLT	32	12.00	13.05	14.70	13.80	
ZX-BTB0.8-10HGA1--34PLT	34	12.80	13.85	15.50	14.60	
ZX-BTB0.8-10HGA1--36PLT	36	13.6	14.65	16.30	15.40	
ZX-BTB0.8-10HGA1--38PLT	38	14.40	15.45	17.10	16.20	
ZX-BTB0.8-10HGA1--40PLT	40	15.20	16.25	17.90	17.00	
ZX-BTB0.8-10HGA1--44PLT	44	16.80	17.85	19.50	18.60	
ZX-BTB0.8-10HGA1--50PLT	50	19.20	20.25	21.90	21.00	
ZX-BTB0.8-10HGA1--60PLT	60	23.20	24.25	25.90	25.00	
ZX-BTB0.8-10HGA1--70PLT	70	27.20	28.25	29.90	29.00	
ZX-BTB0.8-10HGA1--80PLT	80	31.20	32.25	33.90	33.00	
ZX-BTB0.8-10HGA1--100PLT	100	39.20	40.25	41.90	41.00	

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 125V, AC。
- 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

G	序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-BTB0.8-10HGA1-XPLT		版本 REV.	A	
	①	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座胶芯	PA10T UL94 V-0 颜色:黑色				X.	±0.50		X.°	±1°	审核 CHECK	LEO	品名 TITLE	0.8 Pitch 双槽立式BTB公座(单高1.0)		页次 SHEET	1/1
	②	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座端子	铜合金/表面点镀金				X.X	±0.20		核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.	
	③	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色				X.XX	±0.10						单位 UNITS	MM	比例 SCALE		
	1	2	3				4	5		6	7			8	9			