










- 技术指标:
- 1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 - 2. 温度范围: -40°C~85°C.
 - 3. 额定电压: 125V, AC.
 - 4. 接触电阻: ≤0.02Ω.
 - 5. 绝缘电阻: ≥100MΩ

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch B型单槽 立式BTB公座胶芯	LCP UL94 V-0 颜色:米黄色
②	0.5 Pitch B型单槽 立式BTB公座端子	铜合金/表面点镀金
③	0.5 Pitch B型单槽 立式BTB公座焊片	铜合金/表面镀锡

Part No	CKT	A	B	C	D	E
ZX-BTB0.5-26HGB3-10PLT	2X5	2.00	3.10	4.60	5.52	4.10
ZX-BTB0.5-26HGB3-12PLT	2X6	2.50	3.60	5.10	6.02	4.60
ZX-BTB0.5-26HGB3-14PLT	2X7	3.00	4.10	5.60	6.52	5.10
ZX-BTB0.5-26HGB3-16PLT	2X8	3.50	4.60	6.10	7.02	5.60
ZX-BTB0.5-26HGB3-18PLT	2X9	4.00	5.10	6.60	7.52	6.10
ZX-BTB0.5-26HGB3-20PLT	2X10	4.50	5.60	7.10	8.02	6.60
ZX-BTB0.5-26HGB3-22PLT	2X11	5.00	6.10	7.60	8.52	7.10
ZX-BTB0.5-26HGB3-24PLT	2X12	5.50	6.60	8.10	9.02	7.60
ZX-BTB0.5-26HGB3-26PLT	2X13	6.00	7.10	8.60	9.52	8.10
ZX-BTB0.5-26HGB3-28PLT	2X14	6.50	7.60	9.10	10.02	8.60
ZX-BTB0.5-26HGB3-30PLT	2X15	7.00	8.10	9.60	10.52	9.10
ZX-BTB0.5-26HGB3-32PLT	2X16	7.50	8.60	10.10	11.02	9.60
ZX-BTB0.5-26HGB3-34PLT	2X17	8.00	9.10	10.60	11.52	10.10
ZX-BTB0.5-26HGB3-36PLT	2X18	8.50	9.60	11.10	12.02	10.60
ZX-BTB0.5-26HGB3-38PLT	2X19	9.00	10.10	11.60	12.52	11.10
ZX-BTB0.5-26HGB3-40PLT	2X20	9.50	10.60	12.10	13.02	11.60
ZX-BTB0.5-26HGB3-44PLT	2X22	10.50	11.60	13.10	14.02	12.60
ZX-BTB0.5-26HGB3-50PLT	2X25	12.00	13.10	14.60	15.52	14.10
ZX-BTB0.5-26HGB3-60PLT	2X30	14.50	15.60	17.10	18.02	16.60
ZX-BTB0.5-26HGB3-70PLT	2X35	17.00	18.10	19.60	20.52	19.10
ZX-BTB0.5-26HGB3-80PLT	2X40	19.50	20.60	22.10	23.02	21.60

合高(H)	公座单高	母座单高	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENE RL TOL E RANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-BTB0.5-26HGB3-XPLT	版本 REV.	A
3.0	2.2	2.2				X.	±0.50 X.° ±1°	审核	LEO			品名 TITLE	0.5 Pitch B型单槽立式BTB公座(单高2.6)	页次 SHEET	1/1
3.5	2.2	2.7				X.X	±0.20	CHECK	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
4.0	2.2	3.2				X.XX	±0.10	核准 APPROVAL				 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			
5.0	2.6	4.4						单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1				