









技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。

Part No	CKT	A	B	C	D
ZX-BTB0.5-33HGD1-4PCZ	2*2	0.50	2.50	2.50	1.70
ZX-BTB0.5-33HGD1-6PCZ	2*3	1.00	3.00	3.00	2.20
ZX-BTB0.5-33HGD1-8PCZ	2*4	1.50	3.50	3.50	2.70
ZX-BTB0.5-33HGD1-10PCZ	2*5	2.00	4.00	4.00	3.20
ZX-BTB0.5-33HGD1-12PCZ	2*6	2.50	4.50	4.50	3.70
ZX-BTB0.5-33HGD1-14PCZ	2*7	3.00	5.00	5.00	4.20
ZX-BTB0.5-33HGD1-16PCZ	2*8	3.50	5.50	5.50	4.70
ZX-BTB0.5-33HGD1-18PCZ	2*9	4.00	6.00	6.00	5.20
ZX-BTB0.5-33HGD1-20PCZ	2*10	4.50	6.50	6.50	5.70
ZX-BTB0.5-33HGD1-22PCZ	2*11	5.00	7.00	7.00	6.20
ZX-BTB0.5-33HGD1-24PCZ	2*12	5.50	7.50	7.50	6.70
ZX-BTB0.5-33HGD1-26PCZ	2*13	6.00	8.00	8.00	7.20
ZX-BTB0.5-33HGD1-28PCZ	2*14	6.50	8.50	8.50	7.70
ZX-BTB0.5-33HGD1-30PCZ	2*15	7.00	9.00	9.00	8.20
ZX-BTB0.5-33HGD1-32PCZ	2*16	7.50	9.50	9.50	8.70
ZX-BTB0.5-33HGD1-34PCZ	2*17	8.00	10.00	10.00	9.20
ZX-BTB0.5-33HGD1-36PCZ	2*18	8.50	10.50	10.50	9.70
ZX-BTB0.5-33HGD1-38PCZ	2*19	9.00	11.00	11.00	10.20
ZX-BTB0.5-33HGD1-40PCZ	2*20	9.50	11.50	11.50	10.70
.....	...	...	...	...	
ZX-BTB0.5-33HGD1-80PCZ	2*40	19.50	21.50	21.50	20.70

序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENE RL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-BTB0.5-33HGD1-XPCZ		版本 REV.	A	
						X.	±0.50		X.°	±1°	审核 CHECK	LEO	品名 TITLE	0.5 Pitch D型单槽侧插BTB公座(单高3.3)		页次 SHEET	1/1
						X.X	±0.20		核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.				
						X.XX	±0.10										
①	0.5 Pitch D型单槽侧插 BTB公座胶芯	LCP UL94 V-0 颜色:本色															
②	0.5 Pitch D型单槽侧插 BTB公座端子	铜合金/表面点镀金															
 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.																	