









技术指标:

1. 塑件表面应光洁, 无毛边, 无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 100V, AC.
4. 接触电阻: $\leq 0.05\Omega$.
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$



Part No	CKT	A	B	C
BX-BTB0.8-37HMB1-20PLT	2*10	7.20	13.80	12.20
BX-BTB0.8-37HMB1-22PLT	2*11	8.00	14.60	13.00
BX-BTB0.8-37HMB1-24PLT	2*12	8.80	15.40	13.80
BX-BTB0.8-37HMB1-26PLT	2*13	9.60	16.20	14.60
BX-BTB0.8-37HMB1-28PLT	2*14	10.40	17.00	15.40
BX-BTB0.8-37HMB1-30PLT	2*15	11.20	17.80	16.20
BX-BTB0.8-37HMB1-32PLT	2*16	12.00	18.60	17.00
BX-BTB0.8-37HMB1-34PLT	2*17	12.80	19.40	17.80
BX-BTB0.8-37HMB1-36PLT	2*18	13.60	20.20	18.60
BX-BTB0.8-37HMB1-38PLT	2*19	14.40	21.00	19.40
BX-BTB0.8-37HMB1-40PLT	2*20	15.20	21.80	20.20
BX-BTB0.8-37HMB1-42PLT	2*21	16.00	22.60	21.00
BX-BTB0.8-37HMB1-44PLT	2*22	16.80	23.40	21.80
BX-BTB0.8-37HMB1-46PLT	2*23	17.60	24.20	22.60
BX-BTB0.8-37HMB1-48PLT	2*24	18.40	25.00	23.40
BX-BTB0.8-37HMB1-50PLT	2*25	19.20	25.80	24.20
.....	...	...	...	...
BX-BTB0.8-37HMB1-200PLT	2*100	79.20	85.80	84.20

序号	品名	材质	制图	变更内容	日期	GENERAL TOLERANCE		制图	EMMA			料号	BX-BTB0.8-37HMB1-XPLT	版本	A
①	0.8 Pitch B型立式 BTB插座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:本色	DRAWN	DESCRIPTION	DATE	X.: ±0.50	±1°	DRAWING	EVA			品名	0.8 Pitch B型立式BTB插座(单高3.7)	页次	1/2
②	0.8 Pitch B型立式 BTB插座端子	铜合金/表面点镀金				X.X: ±0.20		CHECK	JADE			客户料号			
③	0.8 Pitch B型立式 BTB插座吸盖	不锈钢				X.XX: ±0.10		核准				 Bossie (博锡)			
								单位	MM	比例	1:1				
								APPROVAL							
								UNITS							



制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-BTB0.8-37HMB1-XPLT	版本 REV.	A
			X.: ±0.50	±1°		EVA			品名 TITLE	0.8 Pitch B型立式BTB母座(单高3.7)	页次 SHEET	2/2
			X.X: ±0.20			JADE			客户料号 CUTM.NO.		 Bossie (博锡)	
			X.XX:±0.10			核准 APPROVAL						
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1				