





技术指标:


1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.1\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$ 。

0.8 浮动式 SMT 板对板高配合情况			
合高 母座单高	公座单高	4.8	6.8
	母座单高	8.5	9.75
11.75			
浮动式板对板支持X.Y.Z方向 ± 0.5 的摆动			

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座浮动胶芯	PA10T UL94 V-0 颜色:黑色
②	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座底座	PA10T UL94 V-0 颜色:黑色
③	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座端子	铜合金/表面点镀金
④	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座焊片	铜合金/表面镀锡
⑤	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB母座吸盖	LCP 130i UL94 V-0 颜色:黑色

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-BTB0.8-85HMD3-XPLT		版本 REV.	A
			X.: ±0.50	±1°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	0.8 Pitch D型浮动式立式BTB母座(单高8.5)		页次 SHEET	1/2
			X.X: ±0.20		核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.				
			X.XX:±0.10		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)				

Part No	CKT	A	B	C	D	E	F
BX-BTB0.8-85HMD3-30PLT	2X15	11.20	12.90	14.4600	21.00	18.00	21.00
BX-BTB0.8-85HMD3-40PLT	2X20	15.20	16.90	18.4600	25.00	22.00	25.00
BX-BTB0.8-85HMD3-50PLT	2X25	19.20	20.90	22.4600	29.00	26.00	29.00
BX-BTB0.8-85HMD3-60PLT	2X30	23.20	24.90	26.4600	33.00	30.00	33.00
BX-BTB0.8-85HMD3-70PLT	2X35	27.20	28.90	30.4600	37.00	34.00	37.00
BX-BTB0.8-85HMD3-80PLT	2X40	31.20	32.90	34.4600	41.00	38.00	41.00
BX-BTB0.8-85HMD3-90PLT	2X45	35.20	36.90	38.4600	45.00	42.00	45.00
BX-BTB0.8-85HMD3-100PLT	2X50	39.20	40.90	42.4600	49.00	46.00	49.00
BX-BTB0.8-85HMD3-110PLT	2X55	43.20	44.90	46.4600	53.00	50.00	53.00
BX-BTB0.8-85HMD3-120PLT	2X60	47.20	48.90	50.4600	57.00	54.00	57.00

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-BTB0.8-85HMD3-XPLT	版本 REV.	A						
			X.: ±0.50	±1°					审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	0.8 Pitch D型浮动式立转BTB底座(单高8.5)	页次 SHEET	2/2		
			X.X: ±0.20						核准 APPROVAL				JADE			客户料号 CUTM.NO.		
			X.XX:±0.10													单位 UNITS	MM	