







技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$ 。

总高(H)	公座单高(H)		母座单高(H)
	H	H1	
4.00	2.80	1.80	2.90
4.50	3.30		
5.00	3.80		
5.50	4.30	2.30	3.40
6.00	4.80		
6.50	5.30		
7.00			3.90



Part No	CKT	A	B	C	D
BX-BTB0.8-33HGF1-6PLT	2*3	4.30	2.80	1.60	3.40
BX-BTB0.8-33HGF1-8PLT	2*4	5.10	3.60	2.40	4.20
BX-BTB0.8-33HGF1-10PLT	2*5	5.90	4.40	3.20	5.00
BX-BTB0.8-33HGF1-12PLT	2*6	6.70	5.20	4.00	5.80
BX-BTB0.8-33HGF1-14PLT	2*7	7.50	6.00	4.80	6.60
BX-BTB0.8-33HGF1-16PLT	2*8	8.30	6.80	5.60	7.40
BX-BTB0.8-33HGF1-18PLT	2*9	9.10	7.60	6.40	8.20
BX-BTB0.8-33HGF1-20PLT	2*10	9.90	8.40	7.20	9.00
BX-BTB0.8-33HGF1-30PLT	2*15	13.90	12.40	11.20	13.00
BX-BTB0.8-33HGF1-40PLT	2*20	17.90	16.40	15.20	17.00
BX-BTB0.8-33HGF1-50PLT	2*25	21.90	20.40	19.20	21.00
BX-BTB0.8-33HGF1-60PLT	2*30	25.90	24.40	23.20	25.00
BX-BTB0.8-33HGF1-70PLT	2*35	29.90	28.40	27.20	29.00
BX-BTB0.8-33HGF1-80PLT	2*40	33.90	32.40	31.20	33.00
BX-BTB0.8-33HGF1-90PLT	2*45	37.90	36.40	35.20	37.00
BX-BTB0.8-33HGF1-100PLT	2*50	41.90	40.40	39.20	41.00

序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA		料号 PART NO.	BX-BTB0.8-33HGF1-XPLT	版本 REV.	A
①	0.8 Pitch F型 单槽立式BTB公座胶芯	PA9T UL94 V-0 颜色:黑色				X.:	±0.50	±1°	审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	0.8 Pitch F型单槽立式BTB公座(单高3.3)	页次 SHEET	1/1
②	0.8 Pitch F型 单槽立式公座端子	铜合金/表面点镀金				X.X:	±0.20		核准 APPROVAL	JADE	客户料号 CUTM.NO.			
						X.XX:	±0.10		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	Bossie (博锡)	