


Part No	CKT	A	B	C	D	E
B0511MBA26-10P	2X5	2.00	3.10	4.60	5.52	4.10
B0511MBA26-12P	2X6	2.50	3.60	5.10	6.02	4.60
B0511MBA26-14P	2X7	3.00	4.10	5.60	6.52	5.10
B0511MBA26-16P	2X8	3.50	4.60	6.10	7.02	5.60
B0511MBA26-18P	2X9	4.00	5.10	6.60	7.52	6.10
B0511MBA26-20P	2X10	4.50	5.60	7.10	8.02	6.60
B0511MBA26-22P	2X11	5.00	6.10	7.60	8.52	7.10
B0511MBA26-24P	2X12	5.50	6.60	8.10	9.02	7.60
B0511MBA26-26P	2X13	6.00	7.10	8.60	9.52	8.10
B0511MBA26-28P	2X14	6.50	7.60	9.10	10.02	8.60
B0511MBA26-30P	2X15	7.00	8.10	9.60	10.52	9.10
B0511MBA26-32P	2X16	7.50	8.60	10.10	11.02	9.60
B0511MBA26-34P	2X17	8.00	9.10	10.60	11.52	10.10
B0511MBA26-36P	2X18	8.50	9.60	11.10	12.02	10.60
B0511MBA26-38P	2X19	9.00	10.10	11.60	12.52	11.10
B0511MBA26-40P	2X20	9.50	10.60	12.10	13.02	11.60
B0511MBA26-44P	2X22	10.50	11.60	13.10	14.02	12.60
B0511MBA26-50P	2X25	12.00	13.10	14.60	15.52	14.10
B0511MBA26-60P	2X30	14.50	15.60	17.10	18.02	16.60
B0511MBA26-70P	2X35	17.00	18.10	19.60	20.52	19.10
B0511MBA26-80P	2X40	19.50	20.60	22.10	23.02	21.60

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD					BXCONN [®]	
DIM. x.x x.xx x.xxx	TOL. ±0.50 ±0.20 ±0.10	TITLE: 0.5 Pitch B型 单槽 立式 BTB 公座(单高2.6)						
GENERAL ANGLE: ±1.0°		DWG. NO.: B0511MBA26-XP			CHECKED: MAX			
		PART NO.: B0511MBA26-XP			DRAWN: ELLA			
		UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1 of 2	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL	



1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围： $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压： 125V, AC 。
4. 接触电阻： $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$

