



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 125V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。



High photosynthesis 合高(H)	The female seat neight 母座单高(H1)	The male seat neight 公座单高(H2)	Insertion height (H3)
4.0	3.0	1.0	1.9
4.5	3.5	1.0	1.9
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9
6.0	4.0	2.0	1.9
6.5	4.5	2.0	1.9
7.0	3.0	4.0	1.9
7.5	3.5	4.0	1.9
8.0	4.0	4.0	1.9
8.5	4.5	4.0	1.9

Part No	CKT	A	B	C	D	E
BX-BTB0.8-20HGA1-8PLT	8	2.40	3.45	5.10	4.20	4.00
BX-BTB0.8-20HGA1-10PLT	10	3.20	4.25	5.90	5.00	
BX-BTB0.8-20HGA1-12PLT	12	4.00	5.05	6.70	5.80	
BX-BTB0.8-20HGA1-14PLT	14	4.80	5.85	7.50	6.60	
BX-BTB0.8-20HGA1-16PLT	16	5.60	6.65	8.30	7.40	
BX-BTB0.8-20HGA1-18PLT	18	6.40	7.45	9.10	8.20	
BX-BTB0.8-20HGA1-20PLT	20	7.20	8.25	9.90	9.00	
BX-BTB0.8-20HGA1-22PLT	22	8.00	9.05	10.70	9.80	
BX-BTB0.8-20HGA1-24PLT	24	8.80	9.85	11.50	10.60	8.00
BX-BTB0.8-20HGA1-26PLT	26	9.60	10.65	12.30	11.40	
BX-BTB0.8-20HGA1-28PLT	28	10.40	11.45	13.10	12.20	
BX-BTB0.8-20HGA1-30PLT	30	11.20	12.25	13.90	13.00	
BX-BTB0.8-20HGA1-32PLT	32	12.00	13.05	14.70	13.80	
BX-BTB0.8-20HGA1-34PLT	34	12.80	13.85	15.50	14.60	
BX-BTB0.8-20HGA1-36PLT	36	13.6	14.65	16.30	15.40	
BX-BTB0.8-20HGA1-38PLT	38	14.40	15.45	17.10	16.20	
BX-BTB0.8-20HGA1-40PLT	40	15.20	16.25	17.90	17.00	
BX-BTB0.8-20HGA1-44PLT	44	16.80	17.85	19.50	18.60	
BX-BTB0.8-20HGA1-50PLT	50	19.20	20.25	21.90	21.00	
BX-BTB0.8-20HGA1-60PLT	60	23.20	24.25	25.90	25.00	
BX-BTB0.8-20HGA1-70PLT	70	27.20	28.25	29.90	29.00	
BX-BTB0.8-20HGA1-80PLT	80	31.20	32.25	33.90	33.00	
BX-BTB0.8-20HGA1-100PLT	100	39.20	40.25	41.90	41.00	

序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA		料号 PART NO.	BX-BTB0.8-20HGA1-XPLT	版本 REV.	A
①	0.8 Pitch双槽立式BTB公座胶芯	PA10T UL94 V-0 颜色:黑色				X.: ±0.50	±1°		EVA		品名 TITLE	0.8 Pitch双槽立式BTB公座(单高2.0)	页次 SHEET	1/1
②	0.8 Pitch双槽立式BTB公座端子	铜合金/表面点镀金				X.X: ±0.20		审核 CHECK	JADE		客户料号 CUTM.NO.			
③	0.8 Pitch双槽立式BTB公座吸盘	LCP UL94 V-0 颜色:黑色				X.XX: ±0.10		核准 APPROVAL	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	Bossie (博锡)	