





Part No	CKT	A	B	C	D
ZX-BTB0.8-51HME1-4PCZ	2*2	0.80	2.45	3.60	2.60
ZX-BTB0.8-51HME1-6PCZ	2*3	1.60	3.25	4.40	3.40
ZX-BTB0.8-51HME1-8PCZ	2*4	2.40	4.05	5.20	4.20
ZX-BTB0.8-51HME1-10PCZ	2*5	3.20	4.85	6.00	5.00
ZX-BTB0.8-51HME1-12PCZ	2*6	4.00	5.65	6.80	5.80
ZX-BTB0.8-51HME1-14PCZ	2*7	4.80	6.45	7.60	6.60
ZX-BTB0.8-51HME1-16PCZ	2*8	5.60	7.25	8.40	7.40
ZX-BTB0.8-51HME1-18PCZ	2*9	6.40	8.05	9.20	8.20
ZX-BTB0.8-51HME1-20PCZ	2*10	7.20	8.85	10.00	9.00
ZX-BTB0.8-51HME1-22PCZ	2*11	8.00	9.65	10.80	9.80
ZX-BTB0.8-51HME1-24PCZ	2*12	8.80	10.45	11.60	10.60
ZX-BTB0.8-51HME1-26PCZ	2*13	9.60	11.25	12.40	11.40
ZX-BTB0.8-51HME1-28PCZ	2*14	10.40	12.05	13.20	12.20
ZX-BTB0.8-51HME1-30PCZ	2*15	11.20	12.85	14.00	13.00
ZX-BTB0.8-51HME1-32PCZ	2*16	12.00	13.65	14.80	13.80
ZX-BTB0.8-51HME1-34PCZ	2*17	12.80	14.45	15.60	14.60
ZX-BTB0.8-51HME1-36PCZ	2*18	13.60	15.25	16.40	15.40
ZX-BTB0.8-51HME1-38PCZ	2*19	14.40	16.05	17.20	16.20
ZX-BTB0.8-51HME1-40PCZ	2*20	15.20	16.85	18.00	17.00
.....	...	...	...	...	...
ZX-BTB0.8-51HME1-80PCZ	2*40	31.20	32.85	34.00	33.00

技术指标:

- 1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 2.温度范围: -40℃~85℃.
- 3.额定电压: 125V, AC.
- 4.接触电阻: ≤0.02Ω.
- 5.绝缘电阻: ≥100MΩ

序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENE RL TOL E RANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-BTB0.8-51HME1-XPCZ	版本 REV.	A
①	0.8 Pitch E型 单槽侧插BTB母座胶芯	LCP UL94 V-0 颜色:本色				X.	±0.50	X.°	±1°	审核	LEO	品名 TITLE	0.8 Pitch E型单槽侧插BTB母座(单高5.1)	页次 SHEET	1/1
						X.X	±0.20			CHECK		客户料号 CUTM.NO.			
						X.XX	±0.10			核准 APPROVAL	JOHN				
②	0.8 Pitch E型 单槽侧插BTB母座端子	铜合金/表面点镀金						单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			