









High photosynthesis 合高(H)	The female seat neight 母座单高(H1)	The male seat neight 公座单高(H2)	Insertion height (H3)
4.0	3.0	1.0	1.9
4.5	3.5	1.0	1.9
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9
6.0	4.0	2.0	1.9
6.5	4.5	2.0	1.9
7.0	3.0	4.0	1.9
7.5	3.5	4.0	1.9
8.0	4.0	4.0	1.9
8.5	4.5	4.0	1.9



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 125V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。

Part No	CKT	A	B	C	D	E
ZX-BTB0.8-45HMA1-8PLT	8	2.40	3.50	5.10	4.20	4.00
ZX-BTB0.8-45HMA1-10PLT	10	3.20	4.30	5.90	5.00	
ZX-BTB0.8-45HMA1-12PLT	12	4.00	5.10	6.70	5.80	
ZX-BTB0.8-45HMA1-14PLT	14	4.80	5.90	7.50	6.60	
ZX-BTB0.8-45HMA1-16PLT	16	5.60	6.70	8.30	7.40	
ZX-BTB0.8-45HMA1-18PLT	18	6.40	7.50	9.10	8.20	
ZX-BTB0.8-45HMA1-20PLT	20	7.20	8.30	9.90	9.00	
ZX-BTB0.8-45HMA1-22PLT	22	8.00	9.10	10.70	9.80	
ZX-BTB0.8-45HMA1-24PLT	24	8.80	9.90	11.50	10.60	8.00
ZX-BTB0.8-45HMA1-26PLT	26	9.60	10.70	12.30	11.40	
ZX-BTB0.8-45HMA1-28PLT	28	10.40	11.50	13.10	12.20	
ZX-BTB0.8-45HMA1-30PLT	30	11.20	12.30	13.90	13.00	
ZX-BTB0.8-45HMA1-32PLT	32	12.00	13.10	14.70	13.80	
ZX-BTB0.8-45HMA1-34PLT	34	12.80	13.90	15.50	14.60	
ZX-BTB0.8-45HMA1-36PLT	36	13.6	14.70	16.30	15.40	
ZX-BTB0.8-45HMA1-38PLT	38	14.40	15.50	17.10	16.20	
ZX-BTB0.8-45HMA1-40PLT	40	15.20	16.30	17.90	17.00	
ZX-BTB0.8-45HMA1-44PLT	44	16.80	17.90	19.50	18.60	
ZX-BTB0.8-45HMA1-50PLT	50	19.20	20.30	21.90	21.00	
ZX-BTB0.8-45HMA1-60PLT	60	23.20	24.30	25.90	25.00	
ZX-BTB0.8-45HMA1-70PLT	70	27.20	28.30	29.90	29.00	
ZX-BTB0.8-45HMA1-80PLT	80	31.20	32.30	33.90	33.00	
ZX-BTB0.8-45HMA1-100PLT	100	39.20	40.30	41.90	41.00	

序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENE RL TOL E RANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-BTB0.8-45HMA1-XPLT		版本 REV.	A	
①	0.8 Pitch双槽立式 BTB母座胶芯	PA10T UL94 V-0 颜色:黑色				X.	±0.50		X.°	±1°	LEO	品名 TITLE	0.8 Pitch 双槽立式BTB母座(单高4.5)		页次 SHEET	1/1	
②	0.8 Pitch双槽立式 BTB母座端子	铜合金/表面点镀金				X.X	±0.20		X.XX	±0.10		核准 APPROVAL	JOHN	客户料号 CUTM.NO.			
③	0.8 Pitch双槽立式 BTB母座吸盖	LCP UL94 V-0 颜色:黑色								单位 UNITS				MM			比例 SCALE
														兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			