








技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 125V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ 。

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch B型单槽立式 BTB母座胶芯	LCP UL94 V-0 颜色:米黄色
②	0.5 Pitch B型单槽立式 BTB母座端子	铜合金/表面点镀金

Part No	CKT	A	B	C	D
ZX-BTB0.5-44HMB1-10PLT	2X5	2.00	3.20	4.70	4.10
ZX-BTB0.5-44HMB1-12PLT	2X6	2.50	3.70	5.20	4.60
ZX-BTB0.5-44HMB1-14PLT	2X7	3.00	4.20	5.70	5.10
ZX-BTB0.5-44HMB1-16PLT	2X8	3.50	4.70	6.20	5.60
ZX-BTB0.5-44HMB1-18PLT	2X9	4.00	5.20	6.70	6.10
ZX-BTB0.5-44HMB1-20PLT	2X10	4.50	5.70	7.20	6.60
ZX-BTB0.5-44HMB1-22PLT	2X11	5.00	6.20	7.70	7.10
ZX-BTB0.5-44HMB1-24PLT	2X12	5.50	6.70	8.20	7.60
ZX-BTB0.5-44HMB1-26PLT	2X13	6.00	7.20	8.70	8.10
ZX-BTB0.5-44HMB1-28PLT	2X14	6.50	7.70	9.20	8.60
ZX-BTB0.5-44HMB1-30PLT	2X15	7.00	8.20	9.70	9.10
ZX-BTB0.5-44HMB1-32PLT	2X16	7.50	8.70	10.20	9.60
ZX-BTB0.5-44HMB1-34PLT	2X17	8.00	9.20	10.70	10.10
ZX-BTB0.5-44HMB1-36PLT	2X18	8.50	9.70	11.20	10.60
ZX-BTB0.5-44HMB1-38PLT	2X19	9.00	10.20	11.70	11.10
ZX-BTB0.5-44HMB1-40PLT	2X20	9.50	10.70	12.20	11.60
ZX-BTB0.5-44HMB1-44PLT	2X22	10.50	11.70	13.20	12.60
ZX-BTB0.5-44HMB1-50PLT	2X25	12.00	13.20	14.70	14.10
ZX-BTB0.5-44HMB1-60PLT	2X30	14.50	15.70	17.20	16.60
ZX-BTB0.5-44HMB1-70PLT	2X35	17.00	18.20	19.70	19.10
ZX-BTB0.5-44HMB1-80PLT	2X40	19.50	20.70	22.20	21.60

合高(H)	公座单高	母座单高	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENE RL TOL E RANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-BTB0.5-44HMB1-XPLT	版本 REV.	A
3.0	2.2	2.2				X.	±0.50	X.°	±1°	审核 CHECK	LEO	品名 TITLE	0.5 Pitch B型单槽立式BTB母座(单高4.4)无焊片镀点金	页次 SHEET	1/1
3.5	2.2	2.7				X.X	±0.20			核准 APPROVAL	JOHN	客户料号 CUTM.NO.			
4.0	2.2	3.2				X.XX	±0.10			单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子(深圳)有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.	
5.0	2.6	4.4													