






| REV. | DESCRIPTION | ECN NO. | NAME | DATE |
|------|-------------|---------|------|------|
|      |             |         |      |      |



技术指标:


1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围： $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压：50V，AC。
4. 接触电阻： $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$




|                                                                                       |  |                                               |                |                  |                  |                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| GENERAL TOLERANCE                                                                     |  | DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD |                |                  |                  | BXCONN <sup>®</sup>                                                                   |                |
| DIM. TOL.<br>x.x ±0.50<br>x.xx ±0.20<br>x.xxx ±0.10<br>GENERAL ANGLE:<br>±1.0°        |  | TITLE: 0.5 Pitch 双槽 立式 BTB 无柱 母(单高2.2)        |                |                  |                  |  |                |
|  |  | DWG. NO.: B0500FAA22-XP                       |                | CHECKED: MAX     |                  |                                                                                       |                |
|                                                                                       |  | PART NO.: B0500FAA22-XP                       |                | DRAWN: ELLA      |                  |                                                                                       |                |
|                                                                                       |  | UNIT:<br>mm                                   | SCALE:<br>none | SHEET:<br>1 of 2 | DWG. SIZE:<br>A4 | LAYER:<br>bxconn                                                                      | APPROVED: WILL |

| A    |             | B |  |  | C | D       | E    |      |
|------|-------------|---|--|--|---|---------|------|------|
| REV. | DESCRIPTION |   |  |  |   | ECN NO. | NAME | DATE |
|      |             |   |  |  |   |         |      |      |

|                |                 |      |       |       |       |       |
|----------------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1              | PIN NO          | PIN  | DIM A | DIM B | DIM C | DIM E |
|                | B0500FAA22-8P   | 8    | 1.50  | 2.55  | 4.70  | 4.00  |
|                | B0500FAA22-10P  | 10   | 2.00  | 3.05  | 5.20  |       |
|                | B0500FAA22-12P  | 12   | 2.50  | 3.55  | 5.70  |       |
|                | B0500FAA22-14P  | 14   | 3.00  | 4.05  | 6.20  |       |
|                | B0500FAA22-16P  | 16   | 3.50  | 4.55  | 6.70  |       |
|                | B0500FAA22-18P  | 18   | 4.00  | 5.05  | 7.20  |       |
|                | B0500FAA22-20P  | 20   | 4.50  | 5.55  | 7.70  |       |
|                | B0500FAA22-22P  | 22   | 5.00  | 6.05  | 8.20  |       |
|                | B0500FAA22-24P  | 24   | 5.50  | 6.55  | 8.70  |       |
| B0500FAA22-26P | 26              | 6.00 | 7.05  | 9.20  |       |       |
| 2              | B0500FAA22-28P  | 28   | 6.50  | 7.55  | 9.70  | 8.00  |
|                | B0500FAA22-30P  | 30   | 7.00  | 8.05  | 10.20 |       |
|                | B0500FAA22-32P  | 32   | 7.50  | 8.55  | 10.70 |       |
|                | B0500FAA22-34P  | 34   | 8.00  | 9.05  | 11.20 |       |
|                | B0500FAA22-36P  | 36   | 8.50  | 9.55  | 11.70 |       |
|                | B0500FAA22-38P  | 38   | 9.00  | 10.05 | 12.20 |       |
|                | B0500FAA22-40P  | 40   | 9.50  | 10.55 | 12.70 |       |
|                | B0500FAA22-44P  | 44   | 10.50 | 11.55 | 13.70 |       |
|                | B0500FAA22-50P  | 50   | 12.00 | 13.05 | 15.20 |       |
|                | B0500FAA22-60P  | 60   | 14.50 | 15.55 | 17.70 |       |
| 3              | B0500FAA22-70P  | 70   | 17.00 | 18.05 | 20.20 | 8.00  |
|                | B0500FAA22-80P  | 80   | 19.50 | 20.55 | 22.70 |       |
|                | B0500FAA22-100P | 100  | 24.50 | 25.55 | 27.70 |       |



|                                         |                                                    |                                               |             |               |               |                                                                                       |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| GENERAL TOLERANCE                       |                                                    | DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD |             |               |               | BXCONN®                                                                               |                |
| DIM.<br>x.x<br>x.xx<br>x.xxx<br>GENERAL | TOL.<br>±0.50<br>±0.20<br>±0.10<br>ANGLE:<br>±1.0° | TITLE: 0.5 Pitch 双槽 立式 BTB 无柱 母(单高2.2)        |             |               |               |  |                |
|                                         |                                                    | DWG. NO.: B0500FAA22-XP                       |             | CHECKED: MAX  |               |                                                                                       |                |
|                                         |                                                    | PART NO.: B0500FAA22-XP                       |             | DRAWN: ELLA   |               |                                                                                       |                |
|                                         |                                                    | UNIT: mm                                      | SCALE: none | SHEET: 2 of 2 | DWG. SIZE: A4 | LAYER: bxconn                                                                         | APPROVED: WILL |



WWW.BXCONN.COM 东莞市宝讯精密技术有限公司 ARTICLE: BX-CN-001-A