






技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动作力: $160\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;



高度L	帽头H	直径A
3.15	4.3	Ø3.5
3.85	5.0	Ø3.5
4.35	5.5	Ø3.3
4.85	6.0	Ø3.3
5.35	6.5	Ø3.3
5.85	7.0	Ø3.3
6.35	7.5	Ø3.3
6.85	8.0	Ø3.3
7.35	8.5	Ø3.3
7.85	9.0	Ø3.2
8.35	9.5	Ø3.2
8.85	10.0	Ø3.2
9.35	10.5	Ø3.0
...	...	...
13.85	15.0	Ø3.0
...	>15.0	Ø3.0



Ordering Information

TC - 6616 * - NH - *G - F* * - 05

系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 动作力 脚长 默认=无脚 Z=直脚

5	接触脚	黄铜	镀银	2	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
2	簧片	不锈钢	镀银	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

1	初版发行	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	05
DIM TOL	审核 CHECK	
X.X ±0.30	批准 APPROVAL	
X.XX ±0.20	比例 SCALE	
X.XXX ±0.10	投影 Projection	
Angle ±3.0°		

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
产品名称 TITLE	轻触开关(机架式 卧插 6.2x7.5mm 中心高度6.1 脚长3.5)	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	TC-6616-NH-160G-F3.5-05	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1