

项 目 Mapx	设 计 内 容 Modification	日 期 Date	修 改 人 Draw	核 准 Approve

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2.额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3.接触电阻:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4.耐电压:Dielectnc Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 5.绝缘电阻:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Material:

- 1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
- 2.端子:Contact:Copper Alloy C2680
- 3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC








电镀:Finish:
1.端子:Contact: Plated Gold in Mating Area
Tin On Solder Talls

端子四周镀50U”(MIN)镍,“镀金1U”

- 2.外壳:Shell:
铜/铁壳四周镀80U”(MIN)镍

Nickel Plating

PIN NU_BER	SIGNAL NAME
1	USB 电压
2	D-(负极)
3	D+(正极)
4	地线
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND(地线)
8	SSTX-
9	SSTX+
shell	SHIELD



成 品 图 MANUFACTURE DWG		东 莞 市 文 章 济 美 电 子 有 限 公 司									
公 差 一 览 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日 期 DATE	2023.04.27	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING		DWG NO.	5001-USB1221597-081-B		
.X±0.20	.X±5°	审 核 CHECKED		比 例 SCALE	1 : 1	设 计 DESIGN	LIUFU	品 名 NAME			
XXX±0.02	.XX±1°	核 准 APPROVE		角 法 VIEW				版 本 VER	AO	页 数 SHEET	001