








PCB线路板安装图(±0.1)




电路图

帽头H
2.5
2.7
3.1
3.4
5.1
5.5
6.0
7.0
8.0

技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $260\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;



Ordering Information

TC - 6610 * - NH - *G - F* * - 05

系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 动作力 脚长 默认=K脚 Z=直脚

5	接触脚	黄铜	镀银	4	
4	基座	PPA(黑色)	———	1	
3	盖板	不锈钢	———	1	
2	簧片	覆银铜	镀银	1	
1	按钮	PPA(红色)	———	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

1	初版发行	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE
DIM TOL
X.X ± 0.30
X.XX ± 0.20
X.XXX ± 0.10
Angle $\pm 3.0^{\circ}$

制 图 DRAWING
审 核 CHECK
批 准 APPROVAL
比 例 SCALE
投 影 Projection

05



深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	轻触开关(立插 6.4x6.2mm 直脚 脚长2.7)	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	TC-6610-NH-260G-F2.7Z-05	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1