









高度L	帽头H	直径A
3.15	4.3	Ø3.5
3.85	5.0	Ø3.5
4.35	5.5	Ø3.3
4.85	6.0	Ø3.3
5.35	6.5	Ø3.3
5.85	7.0	Ø3.3
6.35	7.5	Ø3.3
6.85	8.0	Ø3.3
7.35	8.5	Ø3.2
7.85	9.0	Ø3.2
8.35	9.5	Ø3.2
8.85	10.0	Ø3.2
9.35	10.5	Ø3.0
...	...	...
13.85	15.0	Ø3.0
...	>15.0	Ø3.0



- 技术参数:
1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 6. 动 作 力: $260\text{g}\pm 50\text{g}$;
 7. 使用寿命: 100000次;



Ordering Information

TC - 0816A * - NH - *G - F* * - 05

系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 6.8=6.8mm 动作力 默认=K脚 Z=直脚

A6.8B6.8=A6.8mm、B6.8mm

5	接触脚	黄铜 T=0.3	镀银	3	
4	基座	PPA(黑色)	———	1	
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
1	按钮	PPA(黑色)	———	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

1	初版发行	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05
DIM TOL	审 核 CHECK	
X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	
X.XX ±0.20	比 例 SCALE	
X.XXX ±0.10	投 影 Projection	
Angle ±3.0°		

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
产品名称 TITLE	轻触开关(双联机架式-单孔 卧插 16x8.5mm 中心高度12.5 脚长3.5)	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	TC-0816A-NH-260G-F3.5-05	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1