




项目	设计内容	日期	修改人	核准
Mapx	Modification	Date	Draw	Approve

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
3A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘电阻: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
- 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf(MIN)

原材料:Material:

- 塑胶: Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
- 端子: Contact: Copper Alloy C2680
- 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

Nickel Plating

成品图		MANUFACTURE DWG		公差一览表		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		东莞市文章济美电子有限公司	
.X $\pm$ 0.15	.X $\pm$ 5°	日期	2016.10.20	单位	MM	制图	DWG NO.	5001-USB0932129-081-B	
XX $\pm$ 0.05	.X $\pm$ 2°	审核		比例	1:1	设计	姓名	15.0	王迪
XXX $\pm$ 0.02	.XX $\pm$ 1°	检查		备注		设计	版本	AO	页数
		批准		视图			VER	SHEET	PG1