






修正 (标记)	描 述	日 期



P. C. B LAYOUT TOP VIEW



尺寸	A
类型	3.00±0.20
	2.50±0.20
	2.30±0.20
	2.00±0.20

主要技术性能				公差	设计	蒋元桥	部门会签			
额定电负荷				DC 30V\1A	X.±0.30	版 次	A 1	装配部		市场部
接触电阻				≤0.03Ω	.X±0.20	日 期	2011.04.13	注塑部		
绝缘电阻				≥100MΩ	.XX±0.10	材 料		冲压部		
耐 压				AC500V (50Hz)/min.	.XXX±0.05	工 艺		视 角		重 量
插拔力				3-30N	.X°±5°	数 量				1:1
使用温度范围				-30-70℃	.X°±2°	审 核				
使用寿命				5000次	.XX±1°	核 准		共 6 张		第 1 张

PIN		Ø1.0		Ø1.3					
4	DC-003-04	弯 钩	1	黄 铜	0.25T	镀 银			
3	DC-003-03	圆 针	1	黄 铜	0.25T	镀 银			
2	DC-003-02	弹 片	1	锰 钢	0.20T	镀 银			
1	DC-003-01	基 座	1	PPA		黑 色			
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀			

DC-003A-1.3	
充电口 -P036	
东莞市文章济美电子有限公司	