

RoHS


| REV. | EC# NO. | DESCRIPTION | SIGNATURE | DATE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | / | 新发行 | LixinLiu | 2022.10.22 |





SPECIFICATIONS

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 150V AC,DC
Temperature Range: −25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 30mΩ Max.
Insulation Resistance: 500MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: Brass/Gold−flash
Solder Tabs: Brass/Gold−flash
Cap: Nylon 6T,UL94V−0
Wafer: Nylon 6T,UL94V−0
Color: Natural(Beige)




P.C.B LAYOUT

Ordering Information & Dimensions

| PIN脚 | Dimensions | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 2X02P | 1.25 | 8.75 |
| 2X05P | 5.00 | 12.50 |
| 2X06P | 6.25 | 13.75 |
| 2X07P | 7.50 | 15.00 |
| 2X10P | 11.25 | 18.75 |
| 2X12P | 13.75 | 21.25 |
| 2X15P | 17.50 | 25.00 |
| 2X20P | 23.75 | 31.25 |

| 一般公差 GENERAL TOLERANCE | | 连兴旺电子(深圳)有限公司 LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .X | ±0.30 | 制图 (DR): LixinLiu | 品名(TITLE): WTB 1.25 180度 DUAL ROW | | | |
| .XX | ±0.20 | | | | | |
| .XXX | ±0.10 | 审核 (CHKD): | 料号(PART NO): WTB12548A-Gxx-00RS | | | |
| ANGLES | ±3° | | | | | |
| 第三角法 | | 核准 (APPD): | 比例(SCALE) 1:1 | 单位(UNITS) mm | 张数(SHEET) 1 OF 1 | 图幅(SIZE) A4 |

本部品不含有环境管理物质规定之有害物质 [MANAGEMENT REGULATIONS FOR THE RESTRICTIVELY−USED SUBSTANCES INCLUDED IN PARTS AND DEVICES]