






公座与母座装配后



Note:

Electrical

Current Rating:0.5A max

Contact Resistance:50ml max(Initial),75mΩ max(After)

Dieletric Withstanding Voltage:150VAC


Insulation Resistance 500mega ohms min.at 100 VDC


Physical


Housing:thermoplastic,UL 94V-0 rated,inWhite Color

Contact:Copper alloy

Operating Temperature:-40℃ to +85℃








H	H1	H2
3	2.2	2.3
3.5	2.7	2.8
4	2.7	3.3
5	2.7	4.3

CKT	A	B	C	D
10	4.60	2.00	3.20	4.10
12	5.10	2.50	3.70	4.60
14	5.60	3.00	4.20	5.10
20	7.10	4.50	5.70	6.60
22	7.60	5.00	6.20	7.10
24	8.10	5.50	6.70	7.60
30	9.60	7.00	8.20	9.10
32	10.10	7.50	8.70	9.60
36	11.10	8.50	9.70	10.60
40	12.10	9.50	10.70	11.60
50	14.60	12.00	13.20	14.10
60	17.10	14.50	15.70	16.60
80	22.10	19.50	20.70	21.60



RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CANKEMENG INDUSTRIAL CO.,LTD
CHECKED:	DATE:	TITLE: BTB0.5-40P 单槽母座 塑高2.3 立贴有柱 (合高3.0mm)
DRAWN: YKX	DATE: 2024-6-26	PART.NO. Z-BTB0540P-F300
		UNIT mm SCALE free
		FILE NO. Ckmtw-BTB-B004 REV. A LXW0

CKM-QR-GC-07/A0