
项目 Mapx	说本内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve



规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流: Current Rating

3A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating

30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance

30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:

500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force

Mate force:3.57kgf(MAX)

Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:

Hing Temperature Tnermaplastics,

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area

Tin On Solder Talls

端子四周镀30—50U"(MIN)镍,镀全区域镀金1U"

2.外壳:Shell:

铜—铁壳四周镀(MIN)镍

Nickel Plating

成品图 MANUFACTURE DWG		东莞市文章济美电子有限公司								
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE										
.X±0.15	X.±5°	日期 DATE	2016.10.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		DWG NO.	USB-2.0AFZC15.1DDL-B	
.XX±0.05	.X±2°	审核 CHECKED		比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME	15.0直边直脚	
.XXX±0.02	.XX±1°	核准 APPROVE		角法 VIEW				版本 VER	A0	页数 SHEET PG1