

电气特性:Electrical:

1.5A/contact terminal

2. 额定电压: Voltage Rating

30V DC

3. 接触阻抗: Contact Resistance

30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:

500 V AC AT Sea Level

5.绝缘阻抗:Insulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force

Mate force:3.57kgf(MAX)

Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力: Terminal Retention

1.0kgf(MIN)

1. 塑胶:Housing:

Hing Temperature Tnermaplastics,

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;






Tin On Solder Tails

端子四周镀30—50U”(MIN)锡,“镀金1U”

2.外壳:Shell:

铁壳四周镀80U”(MIN)镍,铜壳四周镀60—80U”(MIN)镍

Nickel Plating



P. C. B	LAYOUT	T. C. B	LAYOUT
	TOL: ± 0.05		TOL: ± 0.05

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX
6	StdA_SSRX
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX
9	StdA_SSTX
Shield	Shield

成品？ MANUFACTURE DWG		东莞市文章济美电子有限公司							
公差 — ？ 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE									
.X±0.15	X±5°	日期 DATE		？ 位 UNIT	MM	制 ？ DRAWING	DRAWING	DWG NO.	DWGN.O. USB-3.0AF-ZCL13.7-E
XX±0.05	.X±2°	？ 核 CHECKED	CHECKED	比例 SCALE	1 : 1	？ ？ DESIGN	JUFU	品 名 NAME	USB 3.0AF 直插 L13.7 直边
.XXX±0.02	.XX±1°	核准 APPROVE	APPROVE	角法 VIEW				版 本 VER.	VER ? ? SHEET 002