

规格说明: Specifications:

电气特性:Electrical:

PIN NU_BER	SIGNAL NAME
1	USB 电压
2	D-(负极)
3	D+(正极)
4	地线
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND(地线)
8	SSTX-
9	SSTX+
shell	SHIELD

1. 额定电流: Current Rating

1.5A/contact terminal

2. 额定电压: Voltage Rating

30V DC

3. 接触阻抗: Contact Resistance

30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:

500 V AC AT Sea Level

5.绝缘阻抗:Insulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force

Mate force:3.57kgf(MAX)

Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:

Hing Temperature Tnermaplastics,

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: SPCC

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area


Tin On Solder Tails

端子四周镀60U”(MIN)—100U锡,“镀金1U”

2.外壳:Shell:

外壳四周镀60U”(MIN)镍

Nickel Plating



成品图 MANUFACTURE DWG		东莞市文章济美电子有限公司									
公差一覽表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE											
.X±0.20	.X±5°	日期 DATE	2023.04.27	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		DWG NO.	USB-3.0AF-CBJZJL14.2-B		
XX±0.10	.X±2°	审核 CHECKED		比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME			
XXX±0.02	.XX±1°	核准 APPROVE		角法 VIFW				版本 VFR	AO	页数 SHEET	001