



AUTODESK

Mapx	Modification	Date	Draw	Approve
1				









规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀50U"(MIN)锡,镀金区域镀100—200U"镀金1U"

2.外壳:Shell:
铜壳四周镀80U"(MIN)锡

Nickel Plating

成品图 MANUFACTURE DWG / 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		东莞市文章济美电子有限公司							
.X±0.15	X.±5°	DATE	DATE	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	DRAWING	图号 DWG NO.	DWGNO. USB-2.0AFCC10.0-B
.XX±0.05	.X±2°	CHECXED	CHECXED	比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME	短体母座
.XXX±0.02	.XX±1°	APPROVE	APPROVE	角法 VIEW				版本 VER	VER 页数 SHEET PG1