




项目 Mapx	设变内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve























RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

NO.	DIM A	DIM B	DIM C
1	10.5	6.25	0.60
2	10.0	5.75	0.80
3	9.30	5.05	1.00
4	8.80	4.55	1.20
5			1.40
6			1.60

备注:
1.材质:
1.1胶芯：LCP+30%G.F UL94V-0
1.2端子：C18140，T=0.12mm；镀半金锡
1.3外壳：不锈钢，T=0.30mm；表面镀镍
1.4接地片：不锈钢，T=0.10mm；
1.5卡片：不锈钢，T=0.15mm；
2.主要特性：
2.1额定电流：3.0A
2.2接触阻抗：40mΩ MAX
2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN 250V DC
2.4耐压测试：100V AC
2.5沾锡性：温度250±5℃，时间5±0.5s
2.6整体插入力：2.0kgf MAX
整体拔出力:0.8kgf MIN
2.7使用寿命：10000次
2.8工作温度：-30℃～+80℃

成品图 MANUFACTURE DWG	东莞市文章济美电子有限公司								
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日期 DATE		单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		DWG NO.	Type-C-24P-JA-B
.X±0.15	X.±5°	审核 CHECXED		比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME	USB Type-C 180夹板式
.XX±0.10	.X±2°	核准 APPROVE		角法 VIEW				版本 VER	A0 页数 SHEET 012
.XXX±0.05	.XX±1°								