




技术指标:

- 1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 3. 额定电压: 50V, AC。
- 4. 接触电阻: $\leq 0.02\ \Omega$ 。
- 5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\ \Omega$ 。

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch C型单槽立式BTB母座胶芯	LCP UL94 V-0 颜色:米黄色
②	0.5 Pitch C型单槽立式BTB母座端子	铜合金/表面点镀金

Part No	CKT	A	B	C
BTB0.5-MH2.4-10PCLT2	2X5	2.00	3.40	5.50
BTB0.5-MH2.4-12PCLT2	2X6	2.50	3.90	6.00
BTB0.5-MH2.4-14PCLT2	2X7	3.00	4.40	6.50
BTB0.5-MH2.4-16PCLT2	2X8	3.50	4.90	7.00
BTB0.5-MH2.4-18PCLT2	2X9	4.00	5.40	7.50
BTB0.5-MH2.4-20PCLT2	2X10	4.50	5.90	8.00
BTB0.5-MH2.4-22PCLT2	2X11	5.00	6.40	8.50
BTB0.5-MH2.4-24PCLT2	2X12	5.50	6.90	9.00
BTB0.5-MH2.4-26PCLT2	2X13	6.00	7.40	9.50
BTB0.5-MH2.4-28PCLT2	2X14	6.50	7.90	10.00
BTB0.5-MH2.4-30PCLT2	2X15	7.00	8.40	10.50
BTB0.5-MH2.4-32PCLT2	2X16	7.50	8.90	11.00
BTB0.5-MH2.4-34PCLT2	2X17	8.00	9.40	11.50
BTB0.5-MH2.4-36PCLT2	2X18	8.50	9.90	12.00
BTB0.5-MH2.4-38PCLT2	2X19	9.00	10.40	12.50
BTB0.5-MH2.4-40PCLT2	2X20	9.50	10.90	13.00
.....	...	...	...	...
BTB0.5-MH2.4-100PCLT2	2X50	24.50	25.90	28.00

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED					
--	--	--	--	--	--

合高(H)	公座单高	母座单高
1.5	1.3	1.4
2.0	1.3	1.9
2.5	1.3	2.4