





- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 温度范围: $-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$ 。
 3. 额定电压: 50V, AC。
 4. 接触电阻: $\leq 0.1 \Omega$ 。
 5. 绝缘电阻: $\geq 500M \Omega$ 。



序号	品名	材质
①	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色: 黑色
②	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座端子	铜合金/表面点镀金
③	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座焊片	铜合金/表面镀锡
④	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座吸盖	LCP 130i UL94 V-0, 颜色: 黑色
0.8 浮动式 SMT 板对板高配合情况		
公座 合高 母座单高	单高	4.8
	6.8	
		8.5
		9.75
		11.75
浮动式板对板支持X、Y、Z三方向±0.5的摆动		

Part No	CKT	A	B	C	D	E
BTB0.8-GH6.8-30PDLT3	2X15	11.20	13.00	14.40	16.30	11.20
BTB0.8-GH6.8-40PDLT3	2X20	15.20	17.00	18.40	20.30	15.20
BTB0.8-GH6.8-50PDLT3	2X25	19.20	21.00	22.40	24.30	19.20
BTB0.8-GH6.8-60PDLT3	2X30	23.20	25.00	26.40	28.30	23.20
BTB0.8-GH6.8-70PDLT3	2X35	27.20	29.00	30.40	32.30	27.20
BTB0.8-GH6.8-80PDLT3	2X40	31.20	33.00	34.40	36.30	31.20
BTB0.8-GH6.8-90PDLT3	2X45	35.20	37.00	38.40	40.30	35.20
BTB0.8-GH6.8-100PDLT3	2X50	39.20	41.00	42.40	44.30	39.20
BTB0.8-GH6.8-110PDLT3	2X55	43.20	45.00	46.40	48.30	43.20
BTB0.8-GH6.8-120PDLT3	2X60	47.20	49.00	50.40	52.30	47.20

GENERAL TOLERANCES
UNLESS SPECIFIED

X.±0.50	±1°
.X±0.20	
.XX±0.10	

HMTCONN

深圳市华明通电子有限公司
Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd

PART NO.
BTB0.8-GH6.8-NPDLT3

DESIGN: James

CHED: Talen

APPD: Sophia

TITLE: 0.8 Pitch D型浮动式
立式BTB公座业务图(单高6.8)

CUSTOMER

SIZE	UNITS
A4	MM

SCALE	SHEET
N:A	1/1