






CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	—	2019/07/19	NEW RELEASE	APLIN



H25	16	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	XX
系列号	额定值	开关功能	端子类型	接柄类型	柄高	外壳类型	端子规格	端子工艺	接柄颜色	基座颜色	后缀
12		●●	S	焊线端子	3	3mm	T1	Z	贴片	黑色	黑色
13		●●●	P	PCB端子	4	4mm	N	空白	插件	白色	白色
14		●●●●	P1	PCB端子	5	5mm	R			红色	红色
...		●●●●●									
22		●●●●●									
23		●●●●●									
24		●●●●●									
...		●●●●●									



CIRCUIT

规格 Specification:

- 1.开关型号 Model No.:H25-1624SA
- 2.额定值 Rating:16(4)A 125/250VAC
- 3.接触电阻 Contact resistance: $\leq 30\text{ m}\Omega$
- 4.绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 100\text{ M}\Omega(\text{DC}500\text{V}/\text{Min})$
- 5.电气寿命 Electronics life: $> 10000\text{ cycles}$
- 6.操作力 Operation force: $600\pm 200\text{ gf}$
- 7.所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant



佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制图	APLIN	2019/07/19	SCALE 比例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称	SLIDE SWITCH
CHECKED BY 核对	APLIN	2019/07/19	PAGE 页面	1/1	DESCRIPTION 产品描述	16(4)A 125/250VAC
APPROVED BY 批准	ZHANG	2019/07/19	UNIT 单位	mm	PART NO. 物料编号	H25-1624SA-4NT1BB
TOLERANCE 未标注公差	X: ± 0.5 .X: ± 0.3 .XX: ± 0.2	X°: $\pm 5^\circ$.X°: $\pm 2^\circ$	PROJECTED 投影		SIZE 尺寸	A4
					DRAWN NO. 图纸编号	HTDW20190719-003