




项目 Mapx	设变内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve




















A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流: Current Rating
3A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating
20V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:LCP+30%GF

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C201不锈钢

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
端子四周镀30-50U"(MIN)镍底,接触点刷金1U"

2.外壳:Shell:
不锈钢壳四周镀50-80U"(MIN)镍底,
Nickel Plating

成品图 MANUFACTURE DWG		东莞市文章济美电子有限公司								
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE										
.X±0.20	X.±5°	日期 DATE	2016.10.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		DWG NO.	Type-C-16P-BSHJ-B	
.XX±0.10	.X±2°	审核 CHECXED		比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME	USB C F TYPE单排SMT后脚插板 有柱外壳无凸包无弹弹CONN.	
.XXX±0.05	.XX±1°	核准 APPROVE		角法 VIEW				版本 VER	A0	页数 SHEET 003