


AUTODESK

项目 Mapx	设变内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve







RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

A12	GND	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流: Current Rating
3.0A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
100 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:LCP+30%GF

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680-EH

3.外壳:Shell: Copper Alloy C201不锈钢

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
端子四周镀30-50U"(MIN)锡,镀金区域镀金1U"

2.外壳:Shell:
不锈钢壳四周镀80U"(MIN)镍底,
Nickel Plating

成品图 MANUFACTURE DWG 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		东莞市文章济美电子有限公司							
.X±0.20	X.±5°	日期 DATE		单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		DWG NO.	Type-C-6P-LJCH15.1-B
.XX±0.10	.X±2°	审核 CHECXED		比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME	TYPEC 6p 180度卷
.XXX±0.05	.XX±1°	核准 APPROVE		角法 VIEW				版本 VER	A0 / 页数 SHEET 003

AUTODESK