








公座与母座装配后

Note:
Electrical
Current Rating:0.5A max
Contact Resistance:50ml max(Initial),75mΩ max(After)
Dieletric Withstanding Voltage:150VAC
Insulation Resistance 500mega ohms min.at 100 VDC
Physical
Housing:thermoplastic,UL 94V-0 rated,inWhite Color
Contact:Copper alloy
Operating Temperature:-40℃ to +85℃




3D VIEW






H	H1	H2
3	2.2	2.3
3.5	2.7	2.8
4	2.7	3.3
5	2.7	4.3

CKT	A	B	C	D
10	4.60	2.00	3.10	4.10
12	5.10	2.50	3.60	4.60
14	5.60	3.00	4.10	5.10
20	7.10	4.50	5.60	6.60
22	7.60	5.00	6.10	7.10
24	8.10	5.50	6.60	7.60
30	9.60	7.00	8.10	9.10
32	10.10	7.50	8.60	9.60
36	11.10	8.50	9.60	10.60
40	12.10	9.50	10.60	11.60
50	14.60	12.00	13.10	14.10
60	17.10	14.50	15.60	16.60
80	22.10	19.50	20.60	21.60





RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CANKEMENG INDUSTRIAL CO.,LTD
CHECKED:	DATE:	TITLE: BTB0.5-40P 单槽公座 塑高2.2 立贴有柱（合高3.0mm）
DRAWN: YKX	DATE: 2024-7-08	PART.NO. Z-BTB0540P-M300
		UNIT mm SCALE free
		FILE NO. Ckmtw-BTB-B003 REV. A LXWO

CKM-QR-GC-07/A0